


# Регулатор на диференциално налягане LRL-M5-QS-4

Номер на част: 153510

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност   |
|--------------------------------------|--|
| Функция на регулатор                 | Диференциално налягане постоянно с характеристики на обратен поток               |
| Пневматична връзка 1                 | M5   |
| Пневматична връзка 2                 | QS-4   |
| Начин на закрепване                  | завинтване   |
| Номинален дебит отворен              | 30 l/min   |
| Диапазон на регулиране на налягането | 2 бар...6 бар  |
| Входно налягане 1                    | 0 МПа...0.9 МПа<br>0 бар...9 бар<br>0 psi...130.5 psi                            |
| Температура на околната среда        | 0 °C...60 °C   |
| Материал на тялото                   | Подсилен с PBT   |
| Работен флуид                        | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]                                   |
| Фиксатор на задействането            | Контриране   |
| Монтажно положение                   | произволно   |
| Конструктивна структура              | директно управляем бутален регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане |
| Номинален дебит, затворено положение | 30 l/min   |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)         |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Тегло на продукта                    | 9.5 g  |
| Материал резбова шийка               | Месинг, никелиран  |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS  |
| Материал на уплътнението на резбата  | PTFE   |