


Регулатор на диференциално налягане LRL-1/2-QS-12

Номер на част: 153521

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на регулатор	Диференциално налягане постоянно с характеристики на обратен поток
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	QS-12
Начин на закрепване	завинтване
Номинален дебит отворен	760 l/min
Диапазон на регулиране на налягането	2 бар...6 бар
Входно налягане 1	0 МПа...0.9 МПа 0 бар...9 бар 0 psi...130.5 psi
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	Подсилен с PBT
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Фиксатор на задействането	Контриране
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	директно управляем бутален регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане
Номинален дебит, затворено положение	730 l/min
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	110 g
Материал резбова шийка	Месинг, никелиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътнението на резбата	PTFE