


Регулатор на налягане LR-1/8-QS-4

Специф. Номер: 153534
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	QS-4
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит	46 l/min
Входно налягане 1	0 ... 9 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-усилен
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:::]
Заклучване на задействането	Винт с накатка и контра
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бугален регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух
Обхват на регулиране на налягането	1 ... 8 bar
Тегло на продукта	36 g
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Material of threaded seal	PTFE