

Съединител QSF-1/8-3/16-U

Специф. Номер: 153618

FESTO

Вътрешна резба с външен шестостен.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 4 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 1 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане | -0.95 ... 10 bar |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух Вакуум |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Макс. въртящ момент на затягане | 8 Nm |
| Пневматичен извод | NPT1/8-27 за шлаух, външен диаметър 3/16" |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | Месинг никелиран |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен | POM |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух | NBR |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |