

# Многоканален разклонител QSQ-1/8-5/32-U

Номер на част: 153810

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност  |
|--|---|
| Размер                                       | Стандартно  |
| Номинален диаметър                           | 2.6 mm  |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка       | Покритие  |
| Монтажно положение                           | произволно  |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип   |
| Размер на опаковката                         | 1   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi |
| Морска класификация                          | вж. сертификата   |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                              |
| Клас на устойчивост на корозия KVK           | 1 - ниска опасност от корозия                                     |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на околната среда                | -10 °C...60 °C  |
| Макс. въртящ момент на затягане              | 8 Nm  |
| Тегло на продукта                            | 20 g  |
| Брой изводи                                  | 4   |
| Брой на захранващите проводници              | 1   |
| Пневматична връзка 1                         | Външна резба 1/8 NPT  |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 5/32"   |
| Температура на околната среда по Фаренхайт   | 14 AF...140 AF  |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | сив   |
| Материал резбова шийка                       | Месинг, никелиран   |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS   |
| Материал на тялото                           | PBT   |
| Материал на освобождаващия пръстен           | POM   |
| Материал уплътнение на шлаух                 | NBR   |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                |