

Втулка
QSH-1/2-U
Номер на част: 153822

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|---|
| Размер | Стандартно |
| Монтажно положение | произволно |
| Конструкция | права форма |
| Размер на опаковката | 1 |
| Конструктивна структура | Push-pull принцип |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi |
| Морска класификация | вж. сертификата |
| Работен флуид | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Тегло на продукта | 3 g |
| Пневматична връзка 1 | Втулка Ø 1/2" |
| Пневматична връзка 2 | Втулка Ø 1/2" |
| Температура на околната среда по Фаренхайт | 14 AF...140 AF |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на тялото | PBT |