


Y-съединител QSMY-1/8T-U

Специф. Номер: 153921

FESTO

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Номинален размер	1.2 mm
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:--:--]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Тегло на продукта	3.7 g
Брой изходи	2
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	за шлаух, външен диаметър 5/32"
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 5/32"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на уплътнението за шлаух	NBR
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема