

Въртящо задвижване DRQ-25- -90-PPVJ-A

Специф. Номер: 154459

Продукт излизащ от производство

FESTO


за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Варианти с ъгъл на завъртане по избор от 0 до 89°.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Ъгъл на демпфериране	74.5 deg
Setting range of swivel angle on both sides	-5 /+ 5 deg
Ъгъл на завъртане	90 deg
Демпфериране	Пневматично демпфериране, регулируемо
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	2.6 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	2.5 Nm
Допустим инерционен момент	0.0008 kgm ²
Тегло на продукта	1,120 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на задвижващия вал	Закалена стомана
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU) NBR