

Въртящо задвижване DRQ-32- -180-PPVJ-A

Специф. Номер: 154464
Продукт излизащ от производство

FESTO


за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Варианти с ъгъл на завъртане по избор от 91 до 179°.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 32 |
| Ъгъл на демпфериране | 77.3 deg |
| Setting range of swivel angle on both sides | -5 /+ 5 deg |
| Ъгъл на завъртане | 180 deg |
| Демпфериране | Пневматично демпфериране, регулируемо |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Зъбна рейка/зъбно колело |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Работно налягане | 2.5 ... 10 bar |
| Макс. честота на завъртане 6 bar | 1.6 Hz |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 6 bar | 5 Nm |
| Допустим инерционен момент | 0.002 kgm ² |
| Тегло на продукта | 2,440 g |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Информация за материала на задвижващия вал | Закалена стомана |
| Информация за материала на уплътненията | TPE-U(PU) NBR |