

# Крепежен елемент DADL-EL-Q11-35/40

Номер на част: 1544900

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	35 40
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	57 градус...200 градус
Конструктивна структура	Бугало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.3 МРа...0.8 МРа 3 бар...8 бар 43.5 psi...116 psi
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	900 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрираща втулка
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий твърдо анодиран
Материал на капака на тялото	Алуминий анодиран
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на шайбата	Алуминий анодиран
Материал на винтовете	Стомана поцинковани
Начин на функциониране	с едностранно действие изтегляне