

Превключвател DASI-Q11-35/40-A-SL

Номер на част: 1548155

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	35 40
Конструкция	за Т-жлеб
за Ø на бугалото	Ø 35 Ø 40
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	8 g
Начин на закрепване	затягане в Т-жлеб със стопорен винт с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на винтовете	Стомана поцинковани