

Сензорен кит DASI-Q11-40-A-KT

Номер на част: 1550027

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
за Ø на буталото	Ø 40
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	485 g
Начин на закрепване	завит надолу
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на винтовете	Стомана поцинковани