

Държач за сензор DASI-Q11-35-A-SR

Номер на част: 1550870

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	35
Конструкция	за Т-жлеб
за Ø на буталото	Ø 35
Конструктивна структура	Лайсна за датчици
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	62 g
Начин на закрепване	затягане в Т-жлеб с отвор и винт с канални щифтове
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на винтовете	Стомана поцинковани