



Разпределител с ръчно превключване чрез плъзгане VBOH-32-G18

FESTO

Номер на част: 1558073



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 бистабилен
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Начин на задействане	ръчен
Начин на закрепване	Вграждане проводник завинтване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	777 l/min
Номинален диаметър	5.7 mm
Работно налягане	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Размер на растерната решетка	24 mm
Указание за използване	Завивайте само съединения с цилиндрична резба. Монтажът на конична резба може да повреди корпуса и да доведе до заклещване или неизправност на втулката.
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Втулка шибър
Вид управление	директно
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-10 °C...80 °C
Сила на задействане	17 Б
Тегло на продукта	17 g
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR