

Брояч PZV-E-C

Номер на част: 15608

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	механичен брояч за процеса с пневматично задвижване
Начин на връщане в изходно състояние	Ръчен бутон или пневматичен сигнал
Дисплей	5 позиции
Спад на налягането задвижване	0,2 ± 0,1 bar
Спад на налягането връщане в изходно положение	0,15 ± 0,1 bar
Налягане на реакция задвижване	0,6 ± 0,2 bar
Работно налягане	2 бар...8 бар
Минимално налягане за обратно превключване	2 бар
Минимална продължителност на импулса задвижване	10 мсек
Минимална продължителност на импулса връщане в изходно положение	180 мсек
Минимална продължителност на паузата задвижване	15 мсек
Минимална продължителност на паузата, нулиране	50 мсек
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	150 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Пневматична връзка	M5