

Quickstepper FSS-12-C

Специф. Номер: 15609
Продукт излизащ от производство

FESTO

Пневмо-механичен стъпков превключвател с 12 стъпки и стартови логически вериги, на 2п плоча.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2025. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2.5 mm
Конструкция	Стъпков превключвател
Потвърждение на пад на налягане	≤ 0.5 bar
Потвърждение на отчетено налягане	≥ 1.5 bar
Работно налягане	2.5 ... 6 bar
Стандартен номинален дебит	60 l/min
Мин. потвърждение на дължината на импулса	50 ms
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 3D
Ex-взриво защита газ	Ex h IIC T4 Gb
Ex-взриво защита прах	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex-температура на околната среда	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 ... 40 °C
Тегло на продукта	450 g
Material seals	NBR
Material housing	ABS