


# Съединителна втулка N-3/8-P-9-MS

Номер на част: 15634

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност   |
|--|--|
| Номинален диаметър                           | 7.6 mm   |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка       | Пръстен уплътнителен   |
| Монтажно положение                           | произволно   |
| Конструкция                                  | права форма  |
| Размер на опаковката                         | 10   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 бар...16 бар   |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                         |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KVK           | 1 - ниска опасност от корозия  |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                | -10 °C...60 °C   |
| Макс. въртящ момент на затягане              | 15 Nm  |
| Тегло на продукта                            | 25 g   |
| Пневматична връзка 1                         | Външна резба G3/8  |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с вътрешен Ø 9 mm   |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS  |
| Материал на тялото                           | Месинг   |