

# Крепежен елемент DADL-EL-Q11-25

Номер на част: 1568183

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	60 градус...200 градус
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.5 МРа...0.8 МРа 5 бар...8 бар 72.5 psi...116 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °С...60 °С
Тегло на продукта	370 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрираща втулка
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминий анодиран
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий твърдо анодиран
Материал на капака на тялото	Алуминий анодиран
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на шайбата	Алуминий анодиран
Материал на винтовете	Стомана поцинковани
Начин на функциониране	с едностранно действие изтегляне