


# Линейно задвижване DDLI-63- -

Номер на част: 1572299

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	100 mm...2000 mm
Ø на буталото	63 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	с измервателна система
Работно налягане	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 бар...8 бар 21.75 psi...116 psi
Начин на функциониране	двойнодействащ
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	1870 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	1870 Б
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка	G3/8
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)