

Въртящ фланец SUA-12/16

Номер на част: 157319

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12/16
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Тегло на продукта	22 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав
Материал болт	Стомана, поцинкована
Материал на втулката	Ресорна стомана
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована
Материал на предпазителя	Ресорна стомана
Материал на вала	Стомана със защитно покритие