


# Въртящ фланец SNGB-250

Номер на част: 157512

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност   |
|------------------------------------|--|
| Размер                             | 250  |
| Въз основа на стандарт             | ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия  |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L   |
| Температура на околната среда      | -40 °C...90 °C   |
| Тегло на продукта                  | 16141 g  |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS  |
| Материал на държача                | Сферографитен чугун  |
| Материал болт                      | Стомана<br>поцинковани   |
| Материал на лагера                 | Пластмаса  |
| Материал на шайбата                | Стомана, поцинкована   |
| Материал на винтовете              | Стомана<br>поцинковани   |
| Материал на предпазителя           | Ресорна стомана, поцинкована   |