

Ръчно задействане АНВ-MD/MF/MV

Номер на част: 157651

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Начин на закрепване	фиксиране с щракване
Материал на тялото	Подсилен с PA6