

Паралелен кит-модул EAMM-U-60-D32-67A-91

Специф. Номер: 1577063
Продукт излизащ от производство

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	60
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	26.7 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.07 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	1,170 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D32B
Интерфейсен код, входен мотор	67A
Материал-забележка	RoHS konform