


# Аксиален модул EAMM-A-R48-70A

Номер на част: 1578139

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	40.2 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	4.4 Nm
Тегло на продукта	450 g
Код на интерфейс актуатор	R48
Код на интерфейс мотор In	70A
Указание за материала	Съответствие с RoHS