

Държач за сензор DASI-Q11-20-A-SR

Номер на част: 1581420

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | 20 |
| Конструкция | за Т-жлеб |
| за Ø на буталото | Ø 20 |
| Конструктивна структура | Лайсна за датчици |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Тегло на продукта | 32 g |
| Начин на закрепване | затягане в Т-жлеб с отвор и винт с канални щифтове |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на винтовете | Стомана поцинковани |