

Шлаух PU-5/32-BL

Специф. Номер: 158360

FESTO

за CN- и СК-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	3.97 mm
радиус на огъване според дебита	17 mm
Вътрешен диаметър	2.6 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.009 kg/m
Цвят	син
Материал-забележка	RoHS konform