

Сензор тестер SM-TEST-1

Номер на част: 158481

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Диапазон на работното напрежение DC	12 V...20 V
Захранване	Две 9 V блок батерии
Индикатор за работна готовност	Светодиод зелен
Клас защита	IP20
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L