

Ресет-модул PZVT-AUT

Номер на част: 158496

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	механичен брояч за процеса с пневматично задвижване
Налягане на изключване	0.1 бар
Работно налягане	2 бар...6 бар
Налягане на включване	1.6 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	50 l/min
Регулируемо време за забавяне	0.2 s...2 s
Продължителност на паузата за нулиране	200 msec
Точност при повторение настройка на времето	± 0,3 s
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP54 с предпазна капачка и рамка панел съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-15 °C...60 °C
Тегло на продукта	50 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Пневматична връзка	Вътрешна резба M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	ABS