

Кондензотделител WA-1-B

Номер на част: 158497

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	механично
Монтажно положение	вертикално +/- 10°
Ръчно задействане	с бутон
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	външен механичен напълно автоматичен
Измервана величина	Ниво на пълнене
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Работно налягане	4 бар...16 бар
Работен флуид	Вода
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	210 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Връзка за източване на кондензат	G1/4
Пневматична връзка	M9
Материал на тялото	Месинг POLYAMID