


# Свързващ кабел NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBV

Номер на част: 1585795

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Дължина на защитния шлаух	15 m
Монтажно положение	произволно
Използване на открито	места за използване, защитени от атмосферни влияния клас C1 съгласно IEC 60654-1
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Относителна влажност на въздуха	5 - 100 % образуване на конденз
Клас защита	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...60 °C
Електрическо присъединяване 1	Щекер прав, 5-полюсен
Електрическо присъединяване 2	отворен край, 5-жилно
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Пневматична връзка	за шлаух с външен Ø 8 mm за маркуч, външен Ø 10 mm
Мин. радиус на огъване на кабела	100 mm
Структура на кабела	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	3750 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал защитен шлаух	POLYAMID
Материал на съединението на защитния шлаух	POLYAMID
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на уплътненията	TPE