

# Компактен цилиндър EMM-25- -P-A-S6

Специф. Номер: 158630

FESTO

за безконтактно отчитане, с демпфиране в крайните положения.  
Различни възможности за закрепване.

Други ходове по запитване. Доставка само за стандартни ходове 5,  
10 и 15mm.



Примерно представяне



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 15 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфиране	P: двустранно еластични демпфиращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Конструкция	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	Термично устойчиви уплътнители, максимум 120°
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Въртящ момент на затягане на закрепването на задвижването	8 Nm +10 %
Теоретична сила при 6 bar	227 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	227 N
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Material cover	Месинг
Material seals	FPM
Material housing	Алуминиева сплав елоксирани
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема