



# Компактен цилиндър EMM-32-5-P-A

Специф. Номер: 158632

FESTO

за безконтактно отчитане, с демпфиране в крайните положения.  
Различни възможности за закрепване.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	5 mm
Диаметър на бугалото	32 mm
Демпфиране	P: двустранно еластични демпфиращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Конструкция	Бугало Бугален прът Профилна тръба
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бугален прът
Работно налягане	1 ... 10 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Въртящ момент на затягане на закрепването на задвижването	9 Nm +10 %
Теоретична сила при 6 bar	456 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	456 N
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Material cover	Месинг
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема