


Паралелен модул EAMM-U-86-D40-60H-102

Номер на част: 1586496

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	86
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	5000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	175 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.25 Nm
Предаваем въртящ момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	2470 g
Код на интерфейс актуатор	D40B
Код на интерфейс мотор In	60H
Указание за материала	Съответствие с RoHS