


Кръгъл цилиндър EG-2,5-5-РК-2

Номер на част: 15883

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	5 mm
Ø на буталото	2,5 mm
Демпфериране	без демпфериране
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	3.5 бар...7 бар
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	1.9 Б
Теоретична мин. възвратна сила на пружината	0.5 Б
Теоретична макс. възвратна сила на пружината	1 Б
Тегло на продукта	2 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Пневматична връзка	РК-2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	високолегирана стомана
Материал на уплътненията	NBR
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото на цилиндър	Месинг, никелиран