


Аксиален модул EAMM-A-D100-140A

Специф. Номер: 1588349
Продукт излизащ от производство

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	143 Nm
Тегло на продукта	3,460 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D100B
Интерфейсен код, входен мотор	140A
Материал-забележка	RoHS konform