

Кръгъл цилиндър EG-4-15-PK-2

Номер на част: 15887

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	15 mm
Ø на буталото	4 mm
Демпфериране	без демпфериране
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	3.5 бар...7 бар
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LBS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	4.9 Б
Теоретична мин. възвратна сила на пружината	1.8 Б
Теоретична макс. възвратна сила на пружината	2.6 Б
Тегло на продукта	5 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Пневматична връзка	PK-2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	високолегирана стомана
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на тялото на цилиндър	Месинг, никелиран