


Кръгъл цилиндър EG-6-15-PK-3

Номер на част: 15893

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	15 mm
Ø на буталото	6 mm
Демпфериране	едностранно не може да се регулира
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	3 бар...7 бар
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	11.8 Б
Теоретична мин. възвратна сила на пружината	2 Б
Теоретична макс. възвратна сила на пружината	5.2 Б
Тегло на продукта	20 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Пневматична връзка	PK-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	високолегирана стомана
Материал на уплътненията	NBR
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото на цилиндър	високолегирана стомана, неръждаема