


Вендуза тип "хармоника" VASB-15-1/8-SI

Специф. Номер: 158977

FESTO

Уплътнителният пръстен не е включен в доставката.
Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2013 година.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--------------------------------------|--|
| Номинален размер | 3 mm |
| Диаметър на смукателя | 15 mm |
| Ефективен диаметър на засмукване | 12 mm |
| Конструкция | Извод за вакуум отгоре кръгъл, тип "хармоника" 1,5 |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура на околната среда | -40 ... 200 °C |
| Сила на откъсване при 70 % вакуум | 7,9 N |
| Тегло на продукта | 6 g |
| Резба за закрепване | G1/8 |
| Монтаж на смукателя | G 1/8 |
| Извод за вакуум | G1/8 |
| Твърдост по Шор | 60 +/- 5 |
| Информация за материала на цапфата | Алуминиева сплав |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали |
| Информация за материала на смукателя | VMQ (силикон) |