


Вендуза тип "хармоника" VASB-40-1/4-SI

Специф. Номер: 158979

FESTO

Уплътнителният пръстен не е включен в доставката.
Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2013 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4 mm
Диаметър на смукателя	40 mm
Ефективен диаметър на засмукване	32 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, тип "хармоника" 1,5
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-40 ... 200 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	56 N
Тегло на продукта	16 g
Резба за закрепване	G1/4
Монтаж на смукателя	G 1/4
Извод за вакуум	G1/4
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на смукателя	VMQ (силикон)