

Свързващ кабел KMP1-02-VI-12-X

Специф. Номер: 158986

FESTO

Възможни дължини на кабела от 1 до 99м.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	≤ 300 V
обхват на работното напрежение DC	≤ 250 V
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Електрически извод	25-пинов Щекер
Структура на кабела	25 x 0,75 mm ²
Диаметър на кабела	13 mm
Тип на закрепване	със затягаща скоба
Информация за материала на корпуса	Отливка от лек метал
Информация за материала на кабелната обвивка	PE
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав посребрен