

# Т-свързване с прещракванеТ-свързване с прещракване НРКА-Т-Q6-E-P10

FESTO

Номер на част: 1590710



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	4 mm
Дълбочина на поставяне на шлауха	25.8 mm
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 МПа при 0 - 50 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	12.5 g
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 6 mm
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 6 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PA66-GF30
Материал на уплътнението на резбата	NBR
Материал на втулката	POM
Материал уплътнение на шлаух	NBR