



Свързващ кабел SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

Специф. Номер: 159435

FESTO

за сензори и крайни изключватели

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2013 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Теглителна верига: 5 милиона цикъла, радиус на огъване 75 mm Якост на умора при огъване съгласно Festo нормала, условия на изпитание при поискване Условия на изпитване по запитване
Индикация за готовност	LED зелен
Индикация за работно състояние	LED жълт
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Степен на замърсяване	3
Клас на защита	IP65 IP68
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Електрически извод	Angled socket/open end M12x1 / - 5-pin / 3-wire
Структура на кабела	3 x 0,25 mm ²
Диаметър на кабела	4.5 mm
Дължина на кабела	5 m
Номинално сечение на прводника	0.25 mm ²
Кодиране на пиновете	A
Цветен код, изолация на кабелите	син кафяв черен
Цвет на корпуса	черен
Цвет на кабелната обвивка	сив
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)
Информация за материала, изолираща втулка	PVC
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PU)