



# Регулатор на налягане LR-1/8-G

Специф. Номер: 159505  
Продукт излизащ от производство

FESTO

без манометър, за монтаж челен панел, раб. налягане до 12 bar.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с проходно захранване със сгъстен въздух
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8" подготвен
Работно налягане	1 ... 20 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	600 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на складиране	-10 ... 80 °C
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	320 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Месинг