



Регулатор на налягане LR-1/8-G-7

Специф. Номер: 159506
Продукт излизащ от производство

FESTO

без манометър, за монтаж челен панел, раб. налягане до 7 bar.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Мембранен регулатор с проходно захранване със сгъстен въздух |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване |
| Манометър | G1/8" подготвен |
| Работно налягане | 1 ... 20 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 7 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.2 bar |
| Стандартен номинален дебит | 700 l/min |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Температура на складиране | -10 ... 80 °C |
| Температура на средата | -10 ... 80 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Тегло на продукта | 320 g |
| Тип на закрепване | За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | G1/8 |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Месинг |