


Омаслител LOE-3/8-D-MIDI

Номер на част: 159586

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество за пълнене с масло	110 cm ³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Минимален дебит за функцията на омаслителя	8 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	5500 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	630 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал чаша	PC