


Пневмоподготвяща единица FRC-3/8-D-MIDI-A

Номер на част: 159589

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Размер | Midi |
| Серия | D |
| Фиксатор на задействането | Въртящ бутон със заключване |
| Монтажно положение | вертикално +/- 5° |
| Кондензотделител | напълно автоматичен |
| Конструктивна структура | Филтър-регулатор с манометър Пропорционален стандартен омаслител мъгла |
| Макс. количество кондензат | 43 cm ³ |
| Финост на филтрация | 40 Em |
| Защита на обвивката | Предпазна метална чаша |
| Индикатор за налягане | с манометър |
| Работно налягане | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар |
| Диапазон на регулиране на налягането | 0.5 бар...12 бар |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.02 MPa 0.2 бар 2.9 psi |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 2000 l/min |
| Работен флуид | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертни газове |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KVK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Инертни газове |
| Температура на флуида | -10 °C...60 °C |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Тегло на продукта | 1440 g |
| Начин на закрепване | Вграждане проводник с принадлежности |
| Пневматична връзка 1 | G3/8 |
| Пневматична връзка 2 | G3/8 |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |

| Характеристика | Стойност |
|--------------------|------------------------------|
| Материал на тялото | Цинкова отливка под налягане |
| Материал чаша | РС |