


# Сдвоен шлаух PUN-6X1-DUO-BS

Номер на част: 159675

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност   |
|--|--|
| Външен Ø                                     | 6 mm   |
| радиус на огъване в зависимост от дебита     | 26.5 mm  |
| Вътрешен Ø                                   | 4 mm   |
| Мин. радиус на огъване                       | 16 mm  |
| Указание за използване                       | TPE-U на основата на естер<br>Шлаухът може да се полага в контакт с кабели, само ако обвивката им не съдържа естер на фосфорната киселина. В противен случай шлаухът може да се повреди. |
| Характеристики на шлауха                     | подходяща верига кабеловодеща  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 бар...7 бар<br>-13.775 psi...101.5 psi   |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Одобрение                                    | TÜV  |
| Орган, издаващ сертификати                   | B 013277 0506 00   |
| Работен флуид                                | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Противопожарно изпитване на материала        | UL94 HB  |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B2-L   |
| Температура на околната среда                | -35 °C...60 °C   |
| Тегло на продукта по дължина                 | 0.0384 kg/m  |
| Пневматична връзка                           | за щекерна връзка с външен Ø 6 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с холендрова гайка<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm   |
| Цвят   | син/черен  |
| Твърдост по Шор                              | D 52 +/-3  |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS  |
| Материал на шлауха                           | TPE-U(PU)  |