

Резервоар за сгъстен въздух CRVZS-2

Номер на част: 160236

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Обем	2 l
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	AD 2000
Работно налягане	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 бар...16 бар -13.78 psi...232 psi
Одобрение	CRN TÜV
Орган, издаващ сертификати	TSSACRNOH17477.5C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Азот
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...100 °C
Температура на околната среда	-10 °C...100 °C
Макс. въртящ момент на затягане присъединителна резба	55 Nm
Тегло на продукта	1681 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на резервоара за сгъстен въздух	високолегирана стомана, неръждаема