


Демпфер YSR-25-40-C

Номер на част: 160273

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход	40 mm
Демпфериране	саморегулиращо се
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.4 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	40 mm
Макс. упорна сила	4000 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	160 J
Макс. консумация на енергия на час	150000 J
Макс. остатъчна енергия	0.8 J
Възвратна сила	14 Б
Мин. сила на вмъкване	140 Б
Тегло на продукта	600 g
Диапазон на масата	200 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана