

# T-съединител QST-V0-10

Номер на част: 160535

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	8.1 mm
Противопожарно изпитване на материала	UL94 V-0 (тяло) UL94 V-0 (освобождаващ пръстен)
Конструкция	T-форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--:] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	27 g
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 10 mm
Пневматична връзка 2	за маркуч, външен Ø 10 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на освобождаващия пръстен	PBT
Материал уплътнение на шлаух	NBR
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема Месинг